



Marston-Domssel

SUPER-SEKUNDEN-KLEBER IN GEL FORM

- Rapid adhesive in gel form
- Colle rapide sous forme de gel
- Rychlé lepidlo ve formě gelu
- Expresné lepidlo vo forme gélu

MD GEL 454



www.marston-domssel.de

D ANWENDUNGSBEISPIELE:

Verklebung von Metall, Holz, Leder, Gummi und Kunststoff mit- und untereinander. Überall dort, wo poröse Materialien verbunden werden sollen wird MD GEL eingesetzt. In vielen Bereichen der Holzverarbeitung, Maschinen-Apparatebau, Leder- und Schuhverarbeitung usw. Ein Nachjustieren ist möglich, um die genaue Passform zu erreichen.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. MD GEL dünn, einseitig auftragen und Teile zusammenpressen. Die Handfestigkeit ist nach ca. 5 - 20 Sekunden und die Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht. Kann auch an vertikalen Flächen verarbeitet werden. Temperaturbeständig bis +80°C. Spaltfüllvermögen bis 0,5 mm.

GB APPLICATION EXAMPLES:

Bonding of metal, wood, leather, rubber and plastics in any combination. MD GEL can be used wherever porous materials are to be bonded together in many areas of woodworking, machine and apparatus construction, leather working and shoe-making. Readjustments can be made to produce precise fits.

DIRECTIONS FOR USE:

The parts to be bonded must be clean and free of all traces of oil and grease. Apply a thin layer of MD-GEL on one side and press the parts to be bonded firmly together. Sets to handling strength in approx. 5 - 20 seconds, and is fully cured in 24 hours. Temperature resistant up to +80°C. Gap filling capacity up to 0.5 mm.

FR EXEMPLES D'APPLICATION

Collage de métal, de bois, de cuir, de caoutchouc et de plastique ensemble et l'un avec l'autre. Partout où des matériaux poreux doivent être assemblés, le GEL MD est utilisé. Dans de nombreux domaines du travail du bois, de la construction de machines et d'appareils, de l'entretien de chaussures en cuir, etc. Un réajustement est possible afin d'obtenir un ajustement précis.

CONSIGNES D'UTILISATION :

Les pièces à assembler doivent être propres, sans huile ni graisse. Appliquez une fine couche de GEL MD d'un côté et compressez les pièces. Le temps de fixation est atteint au bout d'environ 1 à 2 secondes et la résistance finale est atteinte au bout de 24 heures. Peut également être utilisé sur des surfaces verticales. Résistance à la température jusqu'à +80 °C. Capacité de couverture jusqu'à 0,5 mm.

CZ Příklady použití:

Lepení kovu, dřeva, kůže, gumy a plasty, a mezi sebou navzájem. Všude tam, kde mají být spojeny porézní materiály, lze použít MD GEL. V mnoha oblastech zpracování dřeva, strojových zařízení, zpracování kožených bot atd. je možné dosáhnout přesného přestavení

Pokyny ke zpracování:

Části určené k lepení musí být čisté, bez oleje a mastnoty. Naneste MD GEL v tenké vrstvě, jednostranně a stlačte díly k sobě. Manipulace s pevností je dosaženo po několika sekundách a konečné pevnosti po 24 hodinách. Lze také použít na vertikální povrch. Teplotní odolnost až do 80 °C Vyplňování mezer 0,5 mm.

SK PRÍKLADY APLIKÁCIE:

Lepenie kovov, dreva, kože, gumy a plastov medzi sebou a navzájom. Všade tam, kde sa majú spájať pórovité materiály sa používa MD GEL. V mnohých oblastiach spracovania dreva, výroby strojov a prístrojov, spracovania kože a výroby topánok atď. Dodatočné posunutie/nastavenie lepených plôch pre dosiahnutie presného lícovania je možné.

POKYNY K SPRACOVANIU:

Časti určené na lepenie musia byť čisté a odmastené. Tenkú vrstvu MD GELu naneste na jednu stranu lepeného spoja a obidve časti pritlačte k sebe. Prvotné zafixovanie spoja sa dosiahne po cca 5 - 20 sekundách a konečná pevnosť spoja po 24 hodinách. Môže sa použiť aj na lepenie vertikálnych plôch. Teplotná odolnosť až do +80 °C. Vyplňovanie medzier do 0,5 mm.

Inhalt|Content|Content|Obsah|Obsah 2x3 g e



**ACHTUNG
WARNING
ATTENTION
POZOR
POZOR**

Marston-Domsel GmbH

D-53909 Zülpich

Bergheimer Str. 15

Tel.: +49 (0) 22 52 / 94 15 -0

Fax: +49 (0) 22 52 / 17 44

www.marston-domsel.de

Maximex

Prod.-No. 9933710500



4 1016673 012765

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Straße 239
48529 Nordhorn - Germany